

24 વોલ્ટ ઓફ-હાઇવે
શરૂઆત અને વૈકલ્પિક
ઝડપી સંદર્ભ માર્ગદર્શિકા

24 વોલ્ટ સ્ટાર્ટર અને અલ્ટરનેટર

ઑફ-હાઇવે સાધનોની અરજીઓ માટે - વિશ્વસનીય, જાણકાર સપોર્ટ દ્વારા સમર્થિત OEM

પ્રદર્શન અને ગુણવત્તા.



સ્ટાર્ટર ક્રોસ સંદર્ભો			
સંદર્ભ #	રિપ્લેસમેન્ટ #	મોડેલ	પીનિયન પીચ/દાંત
૧૯૯૩૮૦૨	૧૦૪૭૯૦૧૦	૪૨ મેટ્રિક ૨૫	૬/૮ - ૧૧ દાંત
૧૯૯૩૮૦૫	૧૦૪૭૯૦૧૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૧૯૯૩૯૮૦	૮૨૦૦૯૫૭		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૨૮૭૧૨૫૨	૮૨૦૦૩૩૦	૩૬ મેટ્રિક ૨૫	૬/૮ - ૧૧ દાંત
૨૮૭૧૨૫૬	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૨૮૭૧૨૫૭	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૩૧૦૨૭૬૩	૮૨૦૦૪૩૫		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૩૧૦૨૭૬૭	૮૨૦૦૪૩૫		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૩૧૦૩૯૧૪	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૩૧૦૩૯૧૬	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૩૧૦૩૯૫૨	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૩૯૬૫૨૮૨	૮૨૦૦૦૭૮	૩૮ મેટ્રિક ૨૫	૮/૧૦ - ૧૦ દાંત
૩૯૬૫૨૮૪	૮૨૦૦૦૭૨		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૫૨૫૬૪૧૪	૮૨૦૦૪૩૫	૩૬ મેટ્રિક ૨૫	૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૫૨૫૬૪૧૬	૮૨૦૦૪૩૫		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૫૨૮૪૦૮૩	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૫૨૮૪૦૮૪	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૫૨૮૪૦૮૬	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૫૨૮૪૧૦૫	૮૨૦૦૪૩૫		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૫૨૮૪૧૦૬	૮૨૦૦૪૩૫		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૮૨૦૦૦૩૪	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૦૩૯	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૦૪૧	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૦૭૨	૮૨૦૦૦૭૨	૩૮ મેટ્રિક ૨૫	૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૮૨૦૦૦૮૮	૮૨૦૧૦૯૩	૫૦ મેટ્રિક ૨૫	૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૨૨૪	8201092		૮/૧૦ - ૧૩ દાંત
૮૨૦૦૨૬૯	૮૨૦૦૦૭૨	૩૮ મેટ્રિક ૨૫	૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૮૨૦૦૨૮૪	૮૨૦૦૩૩૦	૩૬ મેટ્રિક ૨૫	૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૪૧૦	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૪૧૨	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૪૩૦	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૪૪૭	૮૨૦૦૪૩૫		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૮૨૦૦૪૪૯	૮૨૦૦૪૩૫		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત

સ્ટાર્ટર ક્રોસ સંદર્ભો			
સંદર્ભ #	રિપ્લેસમેન્ટ #	મોડેલ	પીનિયન પીચ/દાંત
૮૨૦૦૪૫૬	8201091	૫૦ મેટ્રિક ૨૫	૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૪૮૦	૧૦૪૭૯૩૪૨		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૫૩૨	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૫૩૪	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૫૩૮	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૫૪૩	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૫૭૪	૮૨૦૧૦૯૪		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૫૭૭	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૭૦૯	૮૨૦૦૩૩૦	૩૮ મેટ્રિક ૨૫	૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૭૨૪	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૭૨૫	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૭૨૬	૮૨૦૦૪૩૫	૩૬ મેટ્રિક ૨૫	૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૮૨૦૦૭૨૭	૮૨૦૦૪૩૫		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૮૨૦૦૭૬૯	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૮૨૦૦૮૧૨	8201092	૫૦ મેટ્રિક ૨૫	૮/૧૦ - ૧૩ દાંત
૧૦૪૭૮૮૫૯	૧૦૪૭૯૩૪૨		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૧૦૪૭૮૮૬૩	૧૦૪૭૯૩૪૩		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૧૦૪૭૮૮૬૬	૧૦૪૭૯૩૪૩		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૧૦૪૭૮૮૩૭	૧૦૪૭૯૦૧૦	૪૨ મેટ્રિક ૨૫	૬/૮ - ૧૧ દાંત
૧૦૪૭૮૮૪૨	૮૨૦૦૪૩૫	૩૬ મેટ્રિક ૨૫	૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૧૦૪૭૮૮૪૩	૧૦૪૭૯૦૧૦	૪૨ મેટ્રિક ૨૫	૬/૮ - ૧૧ દાંત
૧૦૪૭૮૮૪૮	૮૨૦૦૯૫૭		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૧૦૪૭૮૮૬૧	૧૦૪૭૯૦૧૩	૪૧ મેટ્રિક ૨૫	૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૧૦૪૭૯૩૭૨	૧૦૪૭૯૩૪૩	૫૦ મેટ્રિક ૨૫	૬/૮ - ૧૧ દાંત
૧૯૦૧૧૫૧૧	૮૨૦૦૪૩૫	૩૬ મેટ્રિક ૨૫	૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૧૯૦૧૧૫૧૨	૮૨૦૦૪૩૫		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૧૯૦૨૬૦૩૦	૮૨૦૦૪૩૫		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૧૯૦૨૬૦૩૨	૮૨૦૦૦૭૮	૩૮ મેટ્રિક ૨૫	૮/૧૦ - ૧૦ દાંત
૬૧૦૧૪૯૯૭	૬૧૦૩૨૨૮૮	૫૦ મેટ્રિક ૨૫	૬/૮ - ૧૧ દાંત
૬૧૦૧૪૯૯૮	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૬૧૦૧૪૯૯૯	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૬૧૦૧૫૦૦૦	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૬૧૦૨૦૨૧૪	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૨૦૭-૧૫૧૭	૧૦૪૭૯૦૧૩	૪૧ મેટ્રિક ૨૫	૮/૧૦ - ૧૨ દાંત




સ્ટાર્ટર ક્રોસ સંદર્ભો			
સંદર્ભ #	રિપ્લેસમેન્ટ #	મોડેલ	પીનિયન પીચ/દાંત
૨૦૭-૧૫૪૧	૮૨૦૦૮૫૭	૪૨ મેટ્રિક ટન	૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૨૦૭-૧૫૪૯	૧૦૪૭૯૦૧૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૨૦૭-૧૫૫૧	૮૨૦૦૮૫૭		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૨૦૭-૧૫૫૬	૧૦૪૭૯૦૧૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૨૦૭-૧૫૬૦	૮૨૦૦૪૩૫	૩૯ મેટ્રિક ટન	૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૨૦૭-૧૫૬૨	૧૦૪૭૯૦૧૦	૪૨ મેટ્રિક ટન	૬/૮ - ૧૧ દાંત
૨૦૭-૧૫૬૪	૧૦૪૭૯૦૧૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૨૩૭-૧૯૬૨	૧૦૪૭૯૩૪૩	૫૦ મેટ્રિક ટન	૬/૮ - ૧૧ દાંત
૨૬૮-૪૨૮૫	૮૨૦૦૦૭૨	૩૮ મેટ્રિક ટન	૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૨૬૯-૨૭૫૭	૮૨૦૧૦૮૩	૫૦ મેટ્રિક ટન	૬/૮ - ૧૧ દાંત
2873-116 નો પરિચય	૮૨૦૦૦૭૨	૩૮ મેટ્રિક ટન	૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
૨૯૦-૬૫૨૭	8201092	૫૦ મેટ્રિક ટન	૮/૧૦ - ૧૩ દાંત
૩૩૮-૩૪૫૪	8201091		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૩૩૮-૩૪૫૬	૧૦૪૭૯૩૪૨		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૩૪૯-૬૫૨૩	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૩૪૯-૬૫૩૦	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૩૪૯-૬૫૫૪	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૩૪૯-૬૬૦૬	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૩૫૦-૧૬૧૪	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૩૫૨-૯૭૬૬	૮૨૦૧૦૯૪		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૩૬૩-૯૮૩૯	8201092		૮/૧૦ - ૧૩ દાંત
૩૭૨-૭૭૯૨	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૫૯૪-૮૭૧૮	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૫૯૪-૮૭૧૯	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૫૯૪-૮૭૨૦	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૫૯૪-૮૭૨૧	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
૬૧૮-૫૬૨૫	૬૧૦૩૨૨૮૮		૬/૮ - ૧૧ દાંત
6-0885 નો પરિચય	૧૦૪૭૯૩૪૩	૩૯ મેટ્રિક ટન	૬/૮ - ૧૧ દાંત
6-0889 નો પરિચય	૧૦૪૭૯૩૪૨		૬/૮ - ૧૧ દાંત
6-0927 નો પરિચય	૧૦૪૭૯૩૪૩		૬/૮ - ૧૧ દાંત
સીએચ૧૨૪૦૫	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
એમ105702	૮૨૦૦૩૩૦	૩૯ મેટ્રિક ટન	૬/૮ - ૧૧ દાંત
એમ105703	૮૨૦૦૪૩૫		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
એમ૧૦૫૭૦૫	૮૨૦૦૪૩૫		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત
1053502se નો પરિચય	૮૨૦૦૩૩૦		૬/૮ - ૧૧ દાંત
1053503se નો પરિચય	૮૨૦૦૪૩૫		૮/૧૦ - ૧૨ દાંત



વૈકલ્પિક ક્રોસ સંદર્ભો					
સંદર્ભ #	રિપ્લેસમેન્ટ #	મોડેલ માઉન્ટ પ્રકાર AMS			શૈલી
૨૦૦૬૧૯	8600668 40 ^સ નો પરિચય		પેડ		૧૬૦ બૂરશલેસ
1117622	1117619 20 ^સ નો પરિચય		જો ૧૮૦ હિન્જ		૫૦ બૂરશલેસ
1117623	1117647 20 ^સ નો પરિચય			૩૫	બૂરશલેસ
1117631	1117647 20 ^સ નો પરિચય			૩૫	બૂરશલેસ
1117826	8600721 36 ^સ નો પરિચય				૬૦ બૂરશલેસ
૨૮૭૪૮૬૩	8600017 24 ^સ નો પરિચય			૭૦	બૂરશ
૩૦૧૬૬૨૭	1117647 20 ^સ નો પરિચય			૩૫	બૂરશલેસ
૩૪૦૦૬૯૮	૧૯૦૧૧૧૫૩ ૩૩એસઆઈ				૧૦૦ બૂરશલેસ
૩૯૩૫૫૩૦	૧૯૦૨૦૩૦૭ ૨૨એસઆઈ			૭૦	બૂરશ
૪૦૦૦૫૯૦	૧૯૦૧૧૧૫૩ ૩૩એસઆઈ				૧૦૦ બૂરશલેસ
૪૯૩૬૮૭૯	8600017 24 ^સ નો પરિચય			૭૦	બૂરશ
૪૯૯૩૩૪૩	8600017 24 ^સ નો પરિચય		જો ૧૮૦ હિન્જ	૭૦	બૂરશ
૫૨૮૨૮૪૧	8600017 24 ^સ નો પરિચય			૭૦	બૂરશ
૮૬૦૦૦૫૦	8600479 34 ^સ નો પરિચય			૭૫	બૂરશલેસ
૮૬૦૦૧૫૪	8600017 24 ^સ નો પરિચય			૭૦	બૂરશ
8600276	8600333 33 ^સ નો પરિચય				૧૦૦ બૂરશલેસ
૮૬૦૦૩૬૦	8600017 24 ^સ નો પરિચય			૭૦	બૂરશ
૮૬૦૦૪૦૦	8600721 36 ^સ નો પરિચય				૬૦ બૂરશલેસ
8600407	8600017 24 ^સ નો પરિચય			૭૦	બૂરશ
8600504	8600017 24 ^સ નો પરિચય			૭૦	બૂરશ
૧૯૦૧૦૦૦૮ ૧૯૦૧૦૦૦૨ ૨૬એસઆઈ				૭૫	બૂરશલેસ
૧૯૦૧૧૧૭૫ ૧૯૦૧૧૧૫૩ ૩૩એસઆઈ			પેડ		૧૦૦ બૂરશલેસ
૧૯૦૧૧૧૯૨ ૧૯૦૧૧૧૫૩ ૩૩એસઆઈ					૧૦૦ બૂરશલેસ
૧૯૦૧૧૨૦૭ ૮૬૦૦૭૨૨ ૩૪એસઆઈ				૭૫	બૂરશલેસ
૧૯૦૨૦૩૮૨ ૮૬૦૦૩૮૮ ૨૪એસઆઈ			જો ૧૮૦ હિન્જ	૭૦	બૂરશ
૧૦૧૨૧૦-૯૦૧૧ ૮૬૦૦૬૬૮ ૪૦એસઆઈ			પેડ		૧૬૦ બૂરશલેસ
૧૧૦-૮૧૬	8600668 40 ^સ નો પરિચય				૧૬૦ બૂરશલેસ
૨૦૦-૨૨૩૨	8600722 34 ^સ નો પરિચય			૭૫	બૂરશલેસ
20.0053 નો પરિચય	8600668 40 ^સ નો પરિચય				૧૬૦ બૂરશલેસ
૨૭૨-૧૮૮૯	8600668 40 ^સ નો પરિચય		જો ૧૮૦ હિન્જ		૧૬૦ બૂરશલેસ
૩૧૬-૭૨૫૧	8600333 33 ^સ નો પરિચય				૧૦૦ બૂરશલેસ
૩૩૩-૧૧૮૪	8600721 36 ^સ નો પરિચય				૬૦ બૂરશલેસ
3e-7577	૧૯૦૧૦૦૦૨ ૨૬એસઆઈ			૭૫	બૂરશલેસ
4n-3986	8600721 36 ^સ નો પરિચય				૬૦ બૂરશલેસ
5n-5692	1117619 20 ^સ નો પરિચય			૫૦	બૂરશલેસ
6n-9294	1117647 20 ^સ નો પરિચય			૩૫	બૂરશલેસ
બીએલપી3312	8600668 40 ^સ નો પરિચય		પેડ		૧૬૦ બૂરશલેસ
HDBSC 150A 8600668 40 ^સ					૧૬૦ બૂરશલેસ

40ST હાઇ આઉટપુટ અલ્ટરનેટર અને લોકપ્રિય
39^{MT} ફરતું ક્લેન્જ સ્ટાર્ટર કવરેજ પૂરું પાડે છે
ઉચ્ચ વોલ્ટેજ 24 વોલ્ટ એપ્લિકેશનો માટે



40ST 24 વોલ્ટ હાઇ આઉટપુટ અલ્ટરનેટર

સંદર્ભ #	રિપ્લેસમેન્ટ #	માઉન્ટ પ્રકાર	એમ્પેરીએજ	શૈલી
૧૦૧૨૧૦-૮૦૧૧	૮૬૦૦૬૬૮	પેડ	૧૬૦	બરશલેસ
૧૧૦-૮૧૬				
૨૦૦૬૧૯				
20-0053 નો પરિચય				
૨૭૨-૧૮૮૯				
બીએલપી3312				
એચડીબીએસસી ૧૫૦એ				
BLD3315 _{GM} નો પરિચય BLD3365 _{GM} નો પરિચય ZLNBLC3365 _{GM} નો પરિચય	૬૧૦૧૩૦૨૬	180 લાંબો હિન્જ	૧૬૦	બરશલેસ

બધા જ ફરતા ક્લેન્જ 39^{MT} 24 વોલ્ટ સ્ટાર્ટર બનાવે છે

એનજિન અરજીઓ	સંદર્ભ #	ડેલ્કો રેમી ઓઇ #	ઓલ-મેક્સ ફેરવી થકાથ તેલું ક્લેન્જ #	પીનિયન પીચ/દાંત	સ્પર્ધાત્મક કરોસ રેકરન્સ (લીસ-નેવિલ)
બિલાડી 12, સી1૧૫, કમિન્સ સાઇબેરિયન, સાઇબેરિયન, 14, ડેટરોઇટ 60, મેક 7	૨૮૭૧૨૫૨ ૨૮૭૧૨૫૬ ૨૮૭૧૨૫૭ ૩૧૦૩૯૧૪ ૩૧૦૩૯૧૬ ૩૧૦૩૯૫૨ ૫૨૮૪૦૮૩ ૫૨૮૪૦૮૪ ૫૨૮૪૦૮૬ સીએચ૧૨૪૦૫	૮૨૦૦૦૩૪ ૮૨૦૦૦૩૯ ૮૨૦૦૦૪૧ ૮૨૦૦૨૮૪ ૮૨૦૦૪૧૦ ૮૨૦૦૪૧૨ ૮૨૦૦૪૩૦ ૮૨૦૦૭૦૯ ૮૨૦૦૭૨૪ ૮૨૦૦૭૨૫	૮૨૦૦૩૩૦	6/8 ૧૧ દાંત	એમ105702 1053502 _{GM} નો પરિચય
કમિન્સ સાઇબેરિયન અને સાઇબેરિયન, નેવિસ્ટાર ડીટી૪૬૬ અને ડીટી૫૩૦, વોલ્વો ડી૧૨	૩૧૦૨૭૬૩ ૩૧૦૨૭૬૭ ૫૨૫૬૪૧૪ ૫૨૫૬૪૧૬ ૫૨૮૪૧૦૫ ૫૨૮૪૧૦૬	૮૨૦૦૪૪૭ ૮૨૦૦૪૪૯ ૮૨૦૦૭૨૬ ૮૨૦૦૭૨૭ ૧૯૦૧૧૫૧૧ ૧૯૦૧૧૫૧૨	૮૨૦૦૪૩૫	10/8 ૧૨ દાંત	એમ105703 એમ૧૦૫૭૦૫ 1053503 _{GM} નો પરિચય
ડેટરોઇટ ડીટી૧૩ અને ડીટી૧૫, મરસિડીઝ 4000			૮૨૦૦૪૩૬	મોડ 3 ૧૨ દાંત	



ગ્રાહક સેવા માટે અથવા
ટેકનિકલ સહાય માટે 800-372-0222 પર કોલ કરો

૦૪ | ૨૦૨૫

ડેલ્કોરેમી.કોમ